

**VNMG 160408, Categorie: PR005S****Date comandă**

Numărul de comandă	251754 PR005S
GTIN	4960664836772
Clasa articolului	25E

Descriere

VNMG 160408 PR005S Categorie: PR005S
Sfârâmător de aşchii: MQ
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,03 - 0,12 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,03 - 0,12 mm/rot
Categorie	PR005S
Aplicația principală	S

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Condiție de tăiere	continuuă
Sfărâmător de așchii	MQ
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire