

**VNMG 160404, Categorie: PR015S****Date comandă**

Numărul de comandă	251752 PR015S
GTIN	4960664837526
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,05 - 0,18 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicaţie principală	25 - 70 m/min
Rază la colţ	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Categorie	PR015S
Condiţie de tăiere	uşor întreruptă
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Sfărâmător de aşchii	MQ
Aplicaţia principală	S
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuţă amovibilă	VNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire