


**WN.G 080408, Categorie: PR015S****Date comandă**

Numărul de comandă	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Clasa articolului	25E

Descriere

WN.G 080408 PR015S Categorie: PR015S

Sfărâmător de așchii: MU

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3,5 mmAvans f : 0,05 - 0,18 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 25 - 70 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	MU
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PR015S
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3,5 mm
Aplicația principală	S
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Avans f	0,05 - 0,18 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	25 - 70 m/min
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire