


CCGT 030101, Categorie: PR1535

Date comandă

Numărul de comandă	260040 PR1535
GTIN	4960664871544
Clasa articolului	25E

Descriere

CCGT 030101 PR1535 Categorie: PR1535
 Sfârâmător de așchii: MFP-PF
 Adâncime de tăiere a_p : 0,03 - 0,2 mm
 Avans f : 0,02 - 0,1 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 160 m/min
 Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 40 - 60 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,02 - 0,1 mm/rot
Sfârâmător de așchii	MFP-PF
Condiție de tăiere	continuă
Aplicație secundară	S
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 160 m/min
Categorie	PR1535
Rază la colț	0,1 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere a_p	0,03 - 0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	40 - 60 m/min
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	Megacoat Nano
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030101
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire