

Garant**Freză circulară, cu filet oțel, Tip: 16/M5****Date comandă**

Numărul de comandă	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Clasa articolului	21Q

Descriere**Execuție:****Model extra subțire** pentru frezarea filetelor.**Notă:**Adâncimea efectivă de canelare S_{max} este calculată după cum urmează: $(D-d_1) / 2$.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 14 - 22 mm

Dimensiune filet M: M5 mm

Pentru tip de plăcuțe: P16

 \varnothing interior d_1 : 9,5 mmAdâncime maximă de așchiere S_{max} : 6,5 mmLungime activă L_1 : 15 mm**Descriere tehnică**

Adâncimea filetului	15 mm
Lungime activă L_1	15 mm
Adâncime maximă de așchiere S_{max}	6,5 mm
\varnothing interior d_1	9,5 mm
Dimensiune filet M	M5 mm

Tip de coadă	cu filet
Lungimea totală L_{ges}	18,5 mm
Răcire interioară	da
Pentru tip de plăcuțe	P16
Cel mai mic \varnothing de găurire D	14 - 22 mm
Set de șuruburi de strângere	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Material freză	cu filet oțel
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară