

**TNMG 160404, Categorie: PR015S****Date comandă**

Numărul de comandă	251472 PR015S
GTIN	4960664837458
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,18 mm/rot
Categorie	PR015S
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	S
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfârșământor de așchii	MQ
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	25 - 70 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tăisuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire