

Garant**Șubler pentru atelier cu ajustare fină, Interval de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415090 300
GTIN	4062406065102
Clasa articolului	40Z

Descriere**Execuție:**

Vârfuri de măsurare teșite pentru operații de măsurare pe fundul filetelui și în canelurile înguste. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite pentru măsurări interioare. Scalare cu contrast pentru o citire simplă la măsurări în interior și exterior. Citire directă a dimensiunii interioare printr-o scalare suplimentară. Cu reglaj fin. Cu șurub de blocare. Ref. 300 complet călite, de la Ref. 500 suprafețele de măsurare sunt călite.

Descriere tehnică

Ambalaj	Cutie stabilă
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Lungimea ciocului	90 mm
Calibrarea	A1
Gradație	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Abatere de măsurare E MPE	± 0,05 mm
Ajustare fină	da
Cioc măsurare	da
Tehnică de măsurare	analog

Material	Oțel superior, INOX
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300