

Garant
Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 20/2mm

Date comandă

Numărul de comandă	215840 20/2
GTIN	4045197702838
Clasa articolului	210

Descriere
Aplicație:

Utilizare universală pentru toate materialele.

- **Frezare pe colț și frezarea canalelor, copiere în interior, frezare circulară, frezare circulară a găurii, frezarea circumferinței.**

Pentru operații de găurire și de prelucrare a canalelor.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

- **Înlocuiți șuruburile de strângere ale plăcuței amovibile după o perioadă îndelungată de utilizare. Se va monta doar bine unsă (de ex. cu pastă de cupru).**

Descriere tehnică

L_2	9 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	17 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	2
Lungime activă L_1	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Ø tăişului D_c	20 mm
Lungimea totală L_{ges}	90 mm

Număr plăcuțe amovibile	3
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2