

**Garant****Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 14/1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215800 14/1
GTIN	4045197702654
Clasa articolului	210

**Descriere****Aplicație:****Utilizare universală pentru toate materialele.**

- Frezare pe colț și frezarea canalelor, copiere în interior, frezare circulară, frezare circulară a găurii, frezarea circumferinței.

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

- Înlocuiți șuruburile de strângere ale plăcuței amovibile după o perioadă îndelungată de utilizare. Se va monta doar bine unsă (de ex. cu pastă de cupru).

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	16 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	37 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	85 mm
Ø tăișului D <sub>c</sub>	14 mm
Număr de dinți Z	1
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	9,25 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	26,8 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,55 grad
$\varnothing D_3$	11 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814