

Garant**DCGT 04T002, Categorie: HB7125-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	M
Sfârâmător de aşchii	VF
Categorie	HB7125-1
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 04T002

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire