

Garant**DCGT 04T002, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmbător de aşchii	AF
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,6 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HU7315-1
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Aplicația principală	N
Strat de acoperire	neacoperită

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 04T002
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire