



Dulap mobil pentru scule Asistent 179N cu blat de lucru din oțel superior, Tip: 179N-7



Date comandă

Numărul de comandă	918276 179N-7
GTIN	4000896215577
Clasa articolului	93H

Descriere

Execuție:

Dulap mobil robust pentru scule, construcție cu pereți dubli. Carcasă cu corniere continue pentru protecția muchiilor, închidere centrală cu lacăt și blocaj de extindere bilateral. Sertare cu închidere automată. Suprafață de lucru complet etanșă, interiorul mașinii este protejat împotriva scurgerii de lichide.

2 role de ghidaj cu frână și 2 roți fixe.

Blat de lucru și mâner din oțel superior inoxidabil.

Echipare:

Număr de sertare x înălțime frontală mm: 5x81 / 2x166

Culoare:

Albastru

Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	398 mm
Greutate	90 kg

Lățime utilă sertare	522 mm
Înălțime	1020 mm
Serie	Asistent
Lățime	785 mm
Adâncime	518 mm
Tip	179N-7
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	25 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Tip produs	Dulap mobil pentru scule