

Garant**APMT 180524 SR, HB7510, Tip: ST1400****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215224 ST1400 |
| GTIN | 4045197707796 |
| Clasa articolului | 21A |

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p_{max}} = 9$ mm.

Rază la colț: 2,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,25 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Avans f_z per dinte | 0,25 mm |
| Tip | ST1400 |
| Rază la colț | 2,4 mm |
| Serie | Softcut® |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | APMT 180524 SR |
| Categorie | HB7510 |
| Materialul sculei | Carbura |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 220 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | 200 m/min | P |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |