



## Jadrová vrtačka, Typ: MAB525



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076535 MAB525
GTIN	4250187511141
Trieda položky	07E

### Popis

#### Prevedenie:

- Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
- Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletne vedenie káblov v puzdre.
- Prevodovka v olejovej vani.

Výkonné univerzálne stroje pre všetky typy materiálov na vrtanie, **rezanie závitov**, vystružovanie a zahlbovanie. **Chod doprava/dolava**, elektronika ovládania celého hriadeľa, držiak nástrojov s **bezklúčovým rýchlovýmenným systémom vrtania** a tepelná ochrana umožňujú všestranné použitie. **Vrátane jadrového vrtáka Ø 14/18/22 mm**, hĺbka rezu 30 mm; **vrátane rýchlopínacieho sklučovadla SSBF 1 – 16 mm**. **Adaptér závitníka M10/M12/M16**.

#### Použitie:

Plynulá regulácia otáčok silne podradenými stupňami prevodovky umožňuje použitie závitových vrtákov, špirálových vrtákov, výstružníkov, výhlbníkov a jadrových vrtákov pre všetky druhy materiálov.

#### Rozsah balenia:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, **magnetického háku na triesky**, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

#### Upozornenie:

- **Jednotlivé vrtačky nájdete pod číslami 1 18780 až 1 18825.**

- **Jednotlivé vřtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.**
- **Jadrové vřtačky na stlačený vzduch s normou ATEX na vyžiadanie.**

## Technický opis

Označenie výrobcu	MAB525
Maximálny Ø trenia	20 mm
Maximálny Ø zahĺbenia	50 mm
Pracovný zdvih	160 mm
Dĺžka magnetického podstavca	90 mm
Rozsah otáčok 2. stupeň	180 - 580 min <sup>-1</sup>
Príkion	1600 W
maximálny priemer vrt závitú -Ø do ocele	M20 mm
Šírka magnetického podstavca	180 mm
Maximálny Ø jadrového vřtania do ocele	50 mm
Rozsah otáčok 1. stupeň	70 - 280 min <sup>-1</sup>
Upínač nástrojov tvar	MK3
Šírka	171 mm
maximálny Ø špirálovitého vřtáku do ocele	20 mm
Dĺžka	295 mm
Upínač nástrojov Rozmery	19 mm Weldon
Výška	492 mm
Hmotnosť	16 kg
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Jadrová vřtačka

## Príslušenstvo

Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 15	118780 15
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 21	118780 21
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 22	118780 22
Súprava korunkových vrtákov HSS	118825
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 18	118780 18
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 16	118780 16
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 25	118780 25
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 23	118780 23
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 14	118780 14
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 24	118780 24
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 19	118780 19
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 17	118780 17
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 20	118780 20
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 26	118780 26