



Jadrová vrtačka, Typ: MAB485



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076535 MAB485
GTIN	4250187507564
Trieda položky	07E

Popis

Prevedenie:

- Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
- Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletne vedenie káblov v puzdre.
- Prevodovka v olejovej vani.

Výkonné univerzálne stroje pre všetky typy materiálov na vrtanie, **rezanie závitov**, vystružovanie a zahlbovanie. **Chod doprava/dolava**, elektronika ovládania celého hriadeľa, držiak nástrojov s **bezklúčovým rýchlovýmenným systémom vrtania** a tepelná ochrana umožňujú všestranné použitie. **Vrátane jadrového vrtáka Ø 14/18/22 mm**, hĺbka rezu 30 mm; **vrátane rýchlopínacieho sklučovadla SSBF 1 – 16 mm**. **Adaptér závitníka M10/M12/M16**.

Použitie:

Plynulá regulácia otáčok silne podradenými stupňami prevodovky umožňuje použitie závitových vrtákov, špirálových vrtákov, výstružníkov, výhlbníkov a jadrových vrtákov pre všetky druhy materiálov.

Rozsah balenia:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, **magnetického háku na triesky**, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

Upozornenie:

- **Jednotlivé vrtačky nájdete pod číslami 1 18780 až 1 18825.**

- **Jednotlivé vrtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.**
- **Jadrové vrtačky na stlačený vzduch s normou ATEX na vyžiadanie.**

Technický opis

Šírka magnetického podstavca	168 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	18 mm
Príkon	1150 W
Upínač nástrojov Rozmery	19 mm Weldon
Maximálny Ø trenia	18 mm
Šírka	175 mm
Hmotnosť	13 kg
Dĺžka	295 mm
Rozsah otáčok 2. stupeň	100 - 450 min ⁻¹
Maximálny Ø zahĺbenia	40 mm
Výška	440 mm
Pracovný zdvih	160 mm
Rozsah otáčok 1. stupeň	50 - 250 min ⁻¹
Dĺžka magnetického podstavca	84 mm
maximálny priemer vrt závitú -Ø do ocele	M16 mm
Označenie výrobcu	MAB485
Upínač nástrojov tvar	MK2
Maximálny Ø jadrového vrtania do ocele	40 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Jadrová vrtačka

Príslušenstvo

Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 15	118780 15
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 21	118780 21
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 22	118780 22
Súprava korunkových vrtákov HSS	118825
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 19	118780 19
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 14	118780 14
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 24	118780 24
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 20	118780 20
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 18	118780 18
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 23	118780 23
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 17	118780 17
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 26	118780 26
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 25	118780 25
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 30 mm Ø DC 16	118780 16