



Jadrová vrtačka SB, Typ: MAB485



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076536 MAB485
GTIN	4250187513688
Trieda položky	07E

Popis

Prevedenie:

- Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
- Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletne vedenie káblov v puzdre.
- Prevodovka v olejovej vani.

Jadrová vrtačka s **otočnou základňou**, a **možnosťou nastavenia po zapnutí magnetu**. Rozsah otáčania do 20° na obe strany a plynulé nastavenie dopredu a dozadu (15 mm). Výkonné univerzálne stroje pre všetky typy materiálov na vrtanie, **rezanie závitov**, vystružovanie a zahlbovanie. **Chod doprava/dola**, elektronika ovládania celého hriadeľa, držiak nástrojov s **bezklúčovým rýchlovýmenným systémom vrtania** a tepelná ochrana umožňujú všestranné použitie. **Vrátane jadrového vrtáka Ø 14/18/22 mm**, hĺbka rezu 30 mm; **vrátane rýchlopínacieho sklučovadla SSBF 1 – 16 mm**. **Adaptér závitníka M10/M12/M16**.

Použitie:

Plynulá regulácia otáčok silne podradenými stupňami prevodovky umožňuje použitie závitových vrtákov, špirálových vrtákov, výstružníkov, výhlbníkov a jadrových vrtákov pre všetky druhy materiálov.

Rozsah balenia:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, **magnetického háku na triesky**, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

Upozornenie:

- **Jednotlivé vrtačky nájdete pod číslami 118780 až 118825.**
- **Jednotlivé vrtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.**
- **Stlačené vzduchové jadrové vrtačky s normou ATEX na vyžiadanie.**

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	18 mm
Príkon	1150 W
Hmotnosť	13 kg
Upínač nástrojov tvar	MK2
Maximálny Ø trenia	18 mm
Maximálny Ø zahĺbenia	40 mm
Výška	440 mm
Rozsah otáčok 2. stupeň	100 - 450 min ⁻¹
Dĺžka	295 mm
Šírka magnetického podstavca	168 mm
Označenie výrobcu	MAB485
Dĺžka magnetického podstavca	84 mm
Šírka	175 mm
Maximálny Ø jadrového vrtania do ocele	40 mm
Pracovný zdvih	160 mm
maximálny priemer vrt závitú -Ø do ocele	M16 mm
Upínač nástrojov Rozmery	19 mm Weldon
Rozsah otáčok 1. stupeň	50 - 250 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Jadrová vrtačka