

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 42/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212816 42/3
GTIN	4062406074821
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Ø D ₂	29 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	82 mm
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	68 mm
Ø D ₃	26 mm
Filet de prindere M	M16
Serie	Power Q
Răcire interioară	da
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	2,05 grad

Ø tăişului D_c	42 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Lungimea totală L_{ges}	60 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	22,34 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP