



Jadrová vrtačka SB, Typ: MAB845



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076536 MAB845
GTIN	4250187507397
Trieda položky	07E

Popis

Prevedenie:

- Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
- Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletne vedenie káblov v puzdre.
- Prevodovka v olejovej vani.

Jadrová vrtačka s **otočnou základňou**, a **možnosťou nastavenia po zapnutí magnetu**. Rozsah otáčania do 20° na obe strany a plynulé nastavenie dopredu a dozadu (15 mm). Výkonný stroj pre náročné použitie. Jadrový vrták do Ø 100 mm. **Rezanie závitov do maximálnej veľkosti M30**

pomocou dodaných adaptérov. Držiak nástrojov MK3 s **bezklúčovým rýchlovýmenným systémom vrtania**. Tepelná ochrana a klzná spojka chráni stroj a nástroj. Motor so 4 prevodovými stupňami, riadiacou elektronikou celého hriadeľa a vypínaním krútiaceho momentu umožňuje optimálne nastavenie otáčok bez straty výkonu. **Vrátane jadrového vrtáka** Ø 17,5/21/24 mm, hĺbka rezu 55 mm; **adaptéra závitníka** M20/M24/M27.

Rozsah balenia:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, **magnetického háku na triesky**, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

Upozornenie:

- **Jednotlivé vrtačky nájdete pod číslami 1 18780 až 1 18825.**

- **Jednotlivé vŕtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.**
- **Stlačené vzduchové jadrové vŕtačky s normou ATEX na vyžiadanie.**

Technický opis

Rozsah otáčok 3. stupeň	140 - 360 min ⁻¹
maximálny priemer vrt závitu -Ø do ocele	M30 mm
Rozsah otáčok 2. stupeň	65 - 175 min ⁻¹
Hmotnosť	25 kg
Upínač nástrojov Rozmery	19 mm, 32 mm Weldon
Šírka magnetického podstavca	220 mm
Rozsah otáčok 4. stupeň	220 - 600 min ⁻¹
Príkion	1800 W
Pracovný zdvih	255 mm
Maximálny Ø zahĺbenia	50 mm
Dĺžka	370 mm
Rozsah otáčok 1. stupeň	40 - 110 min ⁻¹
Výška	475 mm
Dĺžka magnetického podstavca	110 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	31,75 mm
Upínač nástrojov tvar	MK3
Označenie výrobcu	MAB845
Maximálny Ø jadrového vŕtania do ocele	100 mm
Šírka	240 mm
Maximálny Ø trenia	31,75 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Jadrová vŕtačka

