

Garant
Tarozi de mașină sincron cu canale de ungere HSS-E-PM Forma E, TiN, M: M2,5

Date comandă

Numărul de comandă	139215 M2,5
GTIN	4045197705839
Clasa articolului	11H

Descriere
Execuție:

Geometrie poligonală specială și coadă conform DIN 1835-B pentru utilizarea pe mașini cu arbore cu acționare sincronizată. **Cu canale de ungere; efect optim de ungere chiar și pentru filete mai adânci. Forma poligonală inovatoare** permite o gamă extinsă de utilizare. **Structura stratificată multifuncțională** garantează o **durabilitate maximă** chiar și în cazul **materialelor foarte rezistente** la utilizarea **fixă**.

Forma E (con de atac: 1,5– 2 filete) **pentru filete adânci cu con de atac scurt.**

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă **GARANT Cod 338100 – 338121 cu compensarea lungimii minime (CLM)** asigură prelucrarea în siguranță.

Descriere tehnică

Pas filet	0,45 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	2,5 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Lungimea totală L	70 mm
Ø găurii de centrare cu valoare orientativă	2,3 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Adâncimea filetului	6,25 mm

Dimensiunea filetelui	M2,5
Strat de acoperire	TiN
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E PM
Standard	Normă de fabricație
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	E
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2,5×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	verde
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	45 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	40 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	45 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	37 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	10 m/min	M

CuZn	indicat în anumite condiții	35 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		