



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Trieda položky	250

### Technický opis

Celková dĺžka $L_{celk}$	117 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø $D_3$	18 mm
Ø rezných hrán $D_c$	25 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Dĺžka výčnelku $L_1$	60 mm
Vnútorne chladenie	áno
Víťacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	48 mm
Víťacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	43 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	1,05 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	16,3 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------