



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221950 25/4
GTIN	4960664741298
Trieda položky	250

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Ø stopky D_s h6	25 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø D_3	18 mm
Celková dĺžka L_{celk}	140 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	60 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	48 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	43 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,05 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	16,3 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------