



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Trieda položky	250

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
$\varnothing D_3$	9 mm
Dĺžka výčnelku L_1	30 mm
\varnothing stopky D_5 h6	16 mm
\varnothing rezných hrán D_c	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Počet rezných hrán Z	2
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	30 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	25 mm
Uhol rampy α_{max}	2,35 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	7,3 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------