



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221955 32/5
GTIN	4960664741403
Trieda položky	250

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	131 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Dĺžka výčnelku L_1	70 mm
\varnothing stopky D_s h6	32 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	1 mm
Počet rezných hrán Z	5
\varnothing rezných hrán D_c	32 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	57 mm
Uhol rampy α_{max}	0,74 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	23,3 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------