



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/5Lmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221950 32/5L
GTIN	4960664741458
Trieda položky	250

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	32 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Celková dĺžka L_{celk}	200 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	120 mm
Počet rezných hrán Z	5
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	62 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	57 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,74 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	23,3 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------