

**Garant****Súprava brúsnych blokov 24dielna tvrdá, 100×68×26 mm, Zrnitosť: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557470 60
GTIN	4062406155933
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

**Brúsny blok** v tvrdom vyhotovení so zvýšenou hranovou pevnosťou. **4 strany potiahnuté** korundom (A).

**Keramická povrchová úprava pre dlhšiu životnosť.**

Znížený nános cudzích látok na povrch obrobku vďaka spojivu bez rozpúšťadiel.

**Výhoda:**

- **Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.**
- **Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.**
- **Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.**

**Použitie:**

Na odhrotovanie a plošné brúsenie dreva, kovu a lakov.

**Technický opis**

Zrnitosť	60
Stupeň jemnosti	stredný
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Šírka	68 mm
Výška	26 mm

Dĺžka	100 mm
Atribút Názov produktu	100×68×26 mm
Počet potiahnutých plôch	4
Počet hubiek, tampónov	24
Druh produktu	Brúsna špongia

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suchý	vhodný		