

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221950 25/5
GTIN	4960664741304
Trieda položky	250

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Počet rezných hrán Z	5
Dĺžka výčnelku L_1	60 mm
Ø D_3	18 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø stopky D_s h6	25 mm
Celková dĺžka L_{celk}	140 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	43 mm
Uhol rampy α_{max}	1,05 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	16,3 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------