

Garant**TK torusová fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, Ø e8 DC/ R1: 10/1,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	206257 10/1,0
GTIN	4062406156404
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

Dĺžka britov podľa DIN 6527.

Tolerancia: Polomer reznej hrany $R_1 = \pm 0,01$ mm.**Použitie:**Špeciálne navrhnuté na **obrábanie s vysokými rýchlosťami** v oblasti výroby foriem a nástrojov na **kopírovacie frézovanie**.**Technický opis**

Posuv f_z pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,11 mm
Počet zubov Z	3
Ø rezných hrán D_c	10 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	38 mm
Polomer rezania R_1	1 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø vôle D_1	9,8 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,08 mm
Dĺžka britov L_c	22 mm

Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA
Uhol sklonu zubov	42 Stupeň
Séria	Master Alu
Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Tolerancia menovitého Ø	e8
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovaní	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovaní	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Torusová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	550	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	450	N
PMMA akryl	vhodný	200	N
PE-HD	vhodný	160	N
PA 66	vhodný	200	N
PEEK	vhodný	150	N
PF 31	vhodný	130	N

PVDF GF20	vhodný	180	N
POM GF25	vhodný	160	N
PA 66 GF30	vhodný	150	N
PEEK GF30	vhodný	130	N
PTFE CF25	vhodný	160	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	300	N
Cu	vhodný	160	N
CuZn	vhodný	200	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB