



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 28/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Trieda položky	250

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Ø D ₃	21 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán D _c	28 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	1 mm
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm
Montážny závit M	M12
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α _{max}	19,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	49 mm
Uhol rampy α _{max}	0,89 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	54 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza

Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------