



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221960 32/6
GTIN	4960664741151
Trieda položky	250

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Ø rezných hrán D_c	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Počet rezných hrán Z	6
Montážny závit M	M16
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{max}	23,3 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	57 mm
Uhol rampy α_{max}	0,74 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	62 mm
Prevedenie stopky	so závitom

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------