



Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca; 1/2 palcový štvorhran 47-dielne, Počet dielov: 47



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630028 47
GTIN	4000896215188
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Výhoda:

Smartcase s funkciou rozostavenia.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

1/4" nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks veľ. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1/2" nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

BITOVÉ čepele na Phillips C 6,3: 2 ks veľ. 1; 2

BITOVÉ čepele Pozidriv C 6,3: 2 ks veľ. 1; 2

BITOVÉ čepele na plochý skrutkovač C 6,3: 3 ks veľ. 4; 6; 8

BITOVÉ šesťhranné čepele C 6,3: 5 ks veľ. 2; 3; 4; 5; 6

BITY na Torx® C 6,3: 5 ks veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

1/4" spojovacia stopka pre bity: 1/4 ks 1/4-palcová štvorhranná vložka – 1/4-palcové upínanie bitov

1/4 palcové predĺženie: 1 ks veľ. 101,5 mm

1/2 palcové predĺženie: 2 ks veľ. 123; 248 mm

1/4" nástrčná rukoväť: 1 ks

1/4" račňa: 1 ks č. 632060

1/2" račňa: 1 ks č. 640480

Skladovanie v: Plastové púzdro so stojanom / odkladacou miskou

Technický opis

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	5-27 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Počet dielov	47
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	skrutkovač s kombinovaným profilom Phillips/drážka
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov	2-6 mm
Dĺžka	355 mm
Šírka	235 mm
Výška	65 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč