

**SNMG 120408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PH
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Typ	CA515
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	8

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie