

**VNMG 160404, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251752 CA515
GTIN	4960664678341
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	105 - 510 m/min
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	PQ
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie