

**CNMG 120408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250104 CA515
GTIN	4960664675272
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 480 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie