

**CNMG 120416, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250216 CA515
GTIN	4960664675326
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,6 mm
Lamač triesok	PS
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 430 m/min
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie