

**VNMG 160408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251754 CA515
GTIN	4960664678358
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	PQ
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	105 - 510 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,2 - 2,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie