

**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250103 CA515
GTIN	4960664675463
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 480 m/min
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	WP
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie