

**TNMG 220408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	1 - 4,5 mm
Lamač triesok	PS
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 220408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie