

**DCMT 070208, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260486 CA515
GTIN	4960664675937
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	GK
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 390 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070208
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie