

**DC.T 070202, Typ: CA515**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Trieda položky	25E

## Technický opis

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	HQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	100 - 390 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,5 - 1,5 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie