

**DC.T 11T304, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260386 CA515
GTIN	4960664676040
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	HQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 390 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie