

**CC.T 09T304, Typ: CA515**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260097 CA515
GTIN	4960664674916
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 380 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	HQ
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie