

**CCMT 09T308, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260098 CA515
GTIN	4960664674923
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 380 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	HQ
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie