

**DCMT 11T308, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260387 CA515
GTIN	4960664676057
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	HQ
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 390 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie