

**WNMG 080404, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252012 CA515
GTIN	4960664678648
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Lamač triesok	HQ
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie