

**VBMT 110304, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261174 CA515 |
| GTIN | 4960664678075 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|--------------------|
| Posuv f | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 110 - 390 m/min |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 2 mm |
| Lamač triesok | HQ |
| Hlavné použitie | P |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Typ | CA515 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBMT 110304 |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie