

**WN.G 080408, Typ: CA515**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 CA515
GTIN	4960664678747
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	PS
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie