

Garant**Burghiu ultraperformant din carbură, HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, DLC, Ø DC p6: 14,06-Xmm****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 122606 14,06-X |
| GTIN | 4062406078195 |
| Clasa articolului | 11E |

Descriere**Execuție:**

Canale în formă de spirală, cu **6 fațete de ghidare** și canale interne de răcire.

Burghiu pilot ultraperformant din noua generație cu caracteristici HPC.

Cu **unghi la vârf de 140°** și **toleranță specială a tăișurilor p6**, pentru realizarea optimă a unei găuri de ghidare. Precizie de aliniere ridicată și **concentricitate a găurii de ghidare**.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Pentru găuri adânci începând cu $16 \times D$ realizarea unei găuri de ghidare este recomandată, iar pentru găuri adânci de $20 \times D$ până la $30 \times D$ este obligatorie. **Executarea unei găuri pilot crește siguranța procesului.**

Formele HB și HE se livrează la același preț cu Forma HA.

Forma **HB**: se comandă cu **Cod 122608**.

Forma **HE**: se comandă cu **Cod 122606 + 129100HE**. Termen de livrare: 12 săptămâni lucrătoare
Comandă minimă: 3 bucăți

Producție specială specifică clientului:

Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea. Ne rezervăm dreptul de livrare $\pm 10\%$ (cel puțin 1 piesă).

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Lungimea totală L | 133 mm |
| Toleranță Ø nominal | h7 |
| Avans f în aluminiu cu așchii scurte | 0,52 mm/rot |
| Standard | DIN 6537 |

| | |
|---|-------------------|
| Ø cozii D _s | 16 mm |
| Lungimea canalului de aşchii L _c | 83 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Gamă de Ø | 14,06 - 16,05 mm |
| Strat de acoperire | DLC |
| Materialul sculei | Carbură |
| Execuție | 6×D |
| Tip | W |
| Unghiul la vârf | 140 grad |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 |
| Răcire interioară | Da, cu 25 bari |
| Strategie de aşchiere | HPC |
| Semistandard | da |
| Inel colorat | galben |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 360 m/min | N |
| Aluminiu (cu aşchii scurte) | recomandat | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 350 m/min | N |
| PMMA Acryl | recomandat | 150 m/min | N |
| PEEK | recomandat | 120 m/min | N |
| PVDF GF20 | recomandat | 90 m/min | N |
| PA 66 GF30 | recomandat | 80 m/min | N |
| PEEK GF30 | recomandat | 70 m/min | N |
| PTFE CF25 | recomandat | 80 m/min | N |
| Cu | recomandat | 160 m/min | N |

| | | | |
|------------------|------------|-----------|---|
| CuZn | recomandat | 200 m/min | N |
| GRP | recomandat | 80 m/min | N |
| CRP | recomandat | 80 m/min | N |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Umiditate minimă | recomandat | | |