

**DNMG 080408 Wiper, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252115 CA515
GTIN	4960664678686
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Lamač triesok	WQ
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 3,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie