

Garant
Rezací kotúč CerRapid EXTRA ÚZKY, ocel', INOX, Ø kotúčov: 230mm


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563256 230
GTIN	4062406162351
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

Samoostriace **keramické zrna (CER)** a špeciálne vyladený **vysoko výkonný spojovací systém** umožňujú **mnohonásobne vyšší brúsny výkon pri extrémne chladnom brúsení** v porovnaní s bežnými rezacími kotúčmi (A).

- **Najvyššia produktivita vďaka najrýchlejšiemu odrezaniu.**
- **Optimálna rovnováha medzi extrémne mäkkým rezaním s minimálnou námahou a maximálnou trvácnosťou.**

Špecifikácia:

CER30Q-BF.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

maximálne otáčky	6600 min ⁻¹
Tvar	41

Špecifikácia	CER30Q-BF
Popis tvaru	rovný
Ø kotúčov	230 mm
Šírka kotúča	2 mm
Ø otvora	22,23 mm
pre hrúbky materiálu	6 - 10 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		

suché

vhodný

Príslušenstvo

Upínacia príruka, pár Ø príruby 76

563990 76