

Garant GRIDLINE

**Pracovná stanica eLevel+ s poťahom ESD, Dĺžka: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972015 1000
GTIN	4062406167066
Trieda položky	9GW

**Popis****Prevedenie:**

**Workstation eLevel+, ESD vodivá podľa DIN EN 61340-5-1.** S elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky tlačidlom. Aktivovaním sa prispôsobí **výška celého pracoviska.**

**Antistatická 3 mm hrana ABS po celom obvode.** Centrálny uzemňovací bod na spodnej strane ESD pracovnej dosky. Uzemnenie cez podnožie nie je možné.

**Upozornenie:**

Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.

- **Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.**
- **Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 972019 (nebezpečenstvo pomliaždenia).**

**Technický opis**

Rozsah prestavenia výšky (Horná hrana pracovnej dosky) od - do	670 - 990 mm
Šírka	1000 mm
Hmotnosť	78 kg
Séria	Pracovná stanica
Materiál pracovná doska	pracovná doska ESD

Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	áno
Hĺbka	800 mm
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Obloženie Pracovná doska	vodivý HPL laminát
Farba Povrch pracovnej dosky	svetlosivá RAL 7035
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Princíp prestavenia výšky	len pracovná doska
Model	eLevel+
Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Hrúbka obloženia	0,8 mm
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Prestavenie výšky Pracovisko	670-990 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Pracovný stôl